

単袋小袋自動投入機

ABT-2

吸引移載ユニットの採用により投入精度を大幅 UP
単袋の投入を完全自動化

ホッパーに小袋(単袋)を供給するだけで自動的に整列、
投入ができ、省力効果の大きい機械です。

既設の包装機に
簡単に接続できます。

吸引移載ユニットの
採用により投入精度を
大幅に UP しました。

投入速度は自由に
調整できます。



投入機のパイオニア


株式会社 旭金属

ABT-2

単袋小袋自動投入機はスープ・レトルト・脱酸素剤・乾燥剤 etc.

ホッパーに小袋(単袋)を供給するだけで自動的に整列、投入ができ、省力効果の大きい機械です。

各部の名称



標準仕様

投入能力	最大 120 個/分 (2 列仕様)
投入袋形状	3方4方シール 最大 100 mm × 100 mm
本体寸法	全長 2371 mm 幅 700 mm 高さ 2050 mm
本体質量	180 kg
電源	3相 AC 200 V 50/60 Hz
所要電力	2 KVA
使用空気圧	0.3~0.5 MPa
使用空気量	250 Nℓ/分

- お客様のご希望により仕様内容は変わります。
- 仕様の追加や変更についてもお気軽にご相談ください。

別途付属装置

- ・ホッパー
- ・投入個数カウンター
- ・コンベア

単袋小袋自動投入機に関することは経験豊富な弊社にお気軽にご相談ください。

改良のために予告なく仕様や外観等を変更することがあります。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

注意

製造販売



お問い合わせ

本社

〒602-8176
京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町 505
TEL : 075-801-0154 FAX : 075-842-1351
URL : <http://www.akg.jp/kinzoku/>
Email : asahi@akg.jp

東京営業所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-8-5
黒須ビル 5F
TEL : 048-647-6407 FAX : 048-647-6408

九州営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-1-26 一倉ビル 206
TEL : 092-471-5234 FAX : 092-473-7150

2025年5月8日